


Garant**SNMM 150616, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251390 HB7140-1
GTIN	4045197820716
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMM 150616 HB7140-1 Sarokrádiusz: 1,6 mm
Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VR
Fogásmélység a_p : 2 - 12 mm
Előtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 180 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 180 m/min
Fogásmélység a_p	2 - 12 mm
Forgácstörő	VR
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	HB7140-1

Sarokrídusz	1,6 mm
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMM 150616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz