


Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251142 HB7140-1
GTIN	4045197820617
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7140-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz