

Garant**WNMG 080404, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252068 HB7140-1
GTIN	4045197820860
Árucikk kategória	21G

Leírás

WN.G 080404 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7140-1
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VM

Fogásmélység a _p	0,5 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz