

**Garant****WNMG 080404, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251962 HB7120-1
GTIN	4045197820136
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 080404 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 290 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 290 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz