

Garant**VNMG 160404, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Árucikk kategória	21G

Leírás

VNMG 160404 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,05 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7140-1
Előtolás f	0,05 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz