


**Garant****SNMG 120408, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 120408 HB7140-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm  
Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 210 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 210 m/min
Forgácstörő	VG
Minőség	HB7140-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Fogásmélység a <sub>p</sub>	1,5 - 9 mm
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz