


Garant**KNUX 160410R, Minőség: HB7140-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251036 HB7140-1
GTIN	4045197820556
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160410R HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min**Műszaki leírás**

Sarokrádusz	1 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	2,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Minőség	HB7140-1
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz