


**Garant****SNMG 120412, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 251326 HB7120-1 |
| GTIN              | 4045197819987   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Műszaki leírás

|  |                     |
|--|---------------------|
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos          |
| Forgácstörő                                | VG                  |
| Sarokrádiusz                               | 1,2 mm              |
| Minőség                                    | HB7120-1            |
| Előtolás f                                 | 0,25 - 0,8 mm/ford, |
| Fogásmélység $a_p$                         | 1,5 - 9 mm          |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 70 - 240 m/min      |
| Fő felhasználás                            | M                   |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás            |
| Szerszámanyag                              | HM                  |
| Váltólapka ISO kód                         | SNMG 120412         |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cserék / élek száma | 8                         |
| Termék fajtája      | Váltólapka esztergáláshoz |