


**Garant****KNUX 160410L, Minőség: HB7140-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251038 HB7140-1
GTIN	4045197820563
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

KNUX 160410L HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	M
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	2,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	1 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	HB7140-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410L
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz