

**Garant****CNMG 120408, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250060 HB7140-1
GTIN	4045197818676
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 260 m/min
Előtolás $f$	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Minőség	HB7140-1
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	M

Forgácstörő	VS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz