

Garant**CNMG 120408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250322 HB7140-1
GTIN	4045197820358
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 210 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 210 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	VG
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm

Fogásmélység a _p	1,5 - 6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz