

Garant**VNMG 160408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Árucikk kategória	21G

Leírás

VNMG 160408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,05 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7120-1

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz