

Garant**WNMG 080408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Árucikk kategória	21G

Leírás

WN.G 080408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,

Minőség	HB7140-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz