

Garant**DNMG 110408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250754 HB7140-1
GTIN	4045197820495
Árucikk kategória	21G

Leírás

DN.G 110408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-1

Sarokrídusz	0,8 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz