

Garant**CNMG 09T304, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250150 HB7140-1
GTIN	4045197818683
Árucikk kategória	21G

Leírás

CN.G 09T304 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-1
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz