


Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251222 HB7140-1
GTIN	4045197820631
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7140-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm

Minőség	HB7140-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz