


Garant**KNUX 160405R, Minőség: HB7140-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251070 HB7140-1
GTIN	4045197820570
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160405R HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VG

Forgácstörő: 3,2 mm

Fogásmélység a_p : 1 - 6 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 210 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,5 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	VG
Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	3,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 210 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	1 - 6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160405R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz