

**Garant****DNMG 150604, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250760 HB7140-1
GTIN	4045197820501
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DN.G 150604 HB7140-1 Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7140-1

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz