

Garant**CNMG 120412, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250324 HB7140-1
GTIN	4045197820365
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120412 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 210 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 210 m/min
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	VG

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz