

**Garant****VNMG 160408, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251734 HB7140-1
GTIN	4045197820778
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VNMG 160408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7140-1
Előtolás $f$	0,05 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 260 m/min
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VS

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz