

Garant**WNMG 080408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251964 HB7140-1
GTIN	4045197820839
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7140-1
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	VS

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz