

**Garant****WNMG 080412, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252072 HB7140-1
GTIN	4045197820884
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 080412 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	VM

Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz