

Garant**TNMG 160404, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 251542 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820747 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

TN.G 160404 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------|
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Előtolás f | 0,2 - 0,5 mm/ford, |
| Minőség | HB7140-1 |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 5 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 230 m/min |
| Forgácstörő | VM |
| Fő felhasználás | M |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 |
| Cserék / élek száma | 6 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |