

Garant**CNMG 120404, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250156 HB7140-1
GTIN	4045197820303
Árucikk kategória	21G

Leírás

CN.G 120404 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm

Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz