

Garant**SNMG 120412, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251226 HB7120-1
GTIN	4045197819963
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120412 HB7120-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Fő felhasználás	M

Minőség	HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120412
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz