

Garant**CNMG 160612, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160612 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 210 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 210 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	M

Forgácstörő	VG
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz