

**Garant****WNMG 080408, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252208 HB7140-1
GTIN	4045197820891
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 080408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 180 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 180 m/min
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VG
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás	M

Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz