


**Garant****CNMM 120408, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMM 120408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VR

Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 180 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	2 - 8 mm
Előtolás $f$	0,2 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 180 m/min
Forgácstörő	VR
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	HB7140-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz