


**Garant****WNMG 080412, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 080412 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	VG
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	M

Fogásmélység a <sub>p</sub>	1,5 - 6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz