


Garant**CNMM 120412, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250453 HB7140-1
GTIN	4045197820402
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 120412 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VR

Fogásmélység a_p : 2 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,8 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 180 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VR
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 180 m/min
Előtolás f	0,2 - 0,8 mm/ford,
Fogásmélység a_p	2 - 8 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Sarokrídusz	1,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 120412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz