



## Kétkorongos köszörűgép DS, 400 V, Típus: DS04/175



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077512 DS04/175
GTIN	2050001674173
Árucikk kategória	03S

### Leírás

#### Kivitel:

A **különösen nyugodt járású** motor hosszú élettartamot biztosít **tartós üzem** esetén is.

#### Szállítás köszörűkorong nélkül.

Rendkívül robusztus háromfázisú váltóáramú asztali kivitelű kétkorongos köszörűgép. A stabil munkadarab felfekvők, a véletlen bekapcsolódás elleni védelem és a szemvédő pajzsok magas szintű biztonságot nyújtanak a felhasználó számára.

#### Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.

### Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	250 W
Súly	15 kg
Gyártó jelölése	DS04/175
Maximális fordulatszám	2900 min <sup>-1</sup>
Köszörűkorong szélessége T	25 mm
Köszörűkorong furat Ø H	51 mm
Csiszolótárcsa Ø D	175 mm
Energiaellátás	Vezetékes

Termék fajtája

Kétkorongos köszörűgép

**Tartozék**

Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596350 SC80
Gépállvány Hozzávaló gép DS04	077513 DS04
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596220 EK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus C800	596350 C800
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596350 EK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK36	596350 NK36
Szerszámfelfekvő asztal, jobbos Típus AT1	077525 AT1
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596350 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596220 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596220 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596220 EK80
Szerszámfelfekvő asztal, balos Típus AT1	077519 AT1
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596350 EK80