



Fél-állócsúcs keményfém-betéttel, Morse kúp: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	323800 3
GTIN	4045197296733
Árucikk kategória	32L

Leírás

Kivitel:

Csúcsszög 60°, köszörült felületek.

Fél-csúcs keményfém csúccsal. Így az esztergakés különösen jól eléri a munkadarab sík felületét.

A keményfém-betétes állócsúcsokat jelölő horonnyal látták el, amely a csúcs maximális utánköszörülhetőségét jelzi.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Szabvány:

DIN 806

Külső Ø D: 24,1 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Keményfém Ø H: 11 mm

Felület hossza L₁: 38 mm

Felület-csúcs távolság b: 3 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	24,1 mm
Morse kúp	3
Felület-csúcs távolság b	3 mm

Felület hossza L ₁	38 mm
Keményfém Ø H	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs