



Homlokmenesztő alaptest, esztergatókmányba befogható



Rendelési adatok

Rendelés száma	327540
GTIN	4019208019895
Árucikk kategória	35R

Leírás

Kivitel:

- Csúcsszög 60°, befogó gyűrű Ø 8 – 80 mm.
- Az előfeszített, axiálisan állítható tányérrugó-köteg kiegyenlíti a különböző központmélységeket.
- A csúcs problémamentesen utánkösörülhető.
- Központosító csúcs és menesztőtárcsák nélkül.
- A 3 – 6 méretű alaptestekhez az összes 327600 – 327650 sz. menesztőtárcsa és 327660 sz. központosító csúcs megfelelő.
- Jobb és bal forgásirányhoz alkalmas.

Felhasználás:

Az esztergagép orsóképjába történő befogáshoz.

Figyelem:

Ellendarab a 321750 és 321770 számhoz.

Szár Ø: 25 mm

Befogószár hossza: 45 mm

Befogóház Ø: 85 mm

Súly: 2,3 kg

Műszaki leírás

Befogószár hossza	45 mm
Súly	2,3 kg

Szár Ø	25 mm
Befogóház Ø	85 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő