



Állócsúcs WS, Morse kúp: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	323400 4
GTIN	4045197296634
Árucikk kategória	32L

Leírás

Kivitel:

Csúcsszög 60°, köszörült felületek.

Tömör, teljesen edzett állócsúcsok szerszámacélból (WS).

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Szabvány:

DIN 806

Külső Ø D: 31,6 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Felület hossza L₁: 50 mm

Felület-csúcs távolság b: 5 mm

Műszaki leírás

Morse kúp	4
Felület-csúcs távolság b	5 mm
Külső Ø D	31,6 mm
Felület hossza L ₁	50 mm
Teljes hossz L	160 mm

Termék fajtája

Központosító csúcs