

**Szövet ragasztószalag, fekete, Szélesség×hossz (mm×m): 48X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083601 48X50
GTIN	4042448392961
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A **tesa® 4662 duct tape** kitűnően tapad érdes és poros felületeken. Vízálló, jól illeszkedik és rugalmas. Ideális csövek és vezetékek tömítéséhez, valamint vakolaton és falazaton való használathoz. Kézzel könnyen betéphető hosszanti- és keresztirányban.

**Figyelem:**

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Hossz	50 m
Szélesség	48 mm
Vastagság	0,23 mm
Festék	fekete
Gyártó jelölése	duct tape 4662
Szövet finomsága	27 mesh anyag
Hőálló max.	95 °C

Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Hordozóanyag	Szövet
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Béléssel	nem
Különlegesség	Vízlepergető
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	kézzel téphető
Tágulási képesség	18 %
Szakítószilárdság	3 N/mm
Ragasztóerő acélon	0,44 N/mm
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Csomagolás
Felhasználás	Összeragasztás
Terméknév attribútum	fekete
Termék fajtája	Ragasztószalag