

Garant**Rövid fúrótokmány Form ADB, BT 40, Befogási tartomány: 0,5-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303175 0,5-16
GTIN	4045197584380
Árucikk kategória	31B

Leírás**Kivitel:**

Jobbos és balos forgásirányhoz.

Körfutási pontosság $\leq 20 \mu\text{m}$.

Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.

Tartalom:**Szorítókulcs.****Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	98 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW 6
Befogási tartomány	0,5 - 16 mm
Külső Ø D	57 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 20 μm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal Hatszög 6 mm	627481 6
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40