

**Rövid fúrótokmány Form A, BT 40, Befogási tartomány: 0,3-8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303197 0,3-8
GTIN	2050001701244
Árucikk kategória	33W

**Leírás****Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.

**Tartalom:****Szorítókulcs.****Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	78 mm
Befogási tartomány	0,3 - 8 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW 4
Külső Ø D	36 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 30 µm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

## Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal Hatszög 4 mm	627481 4
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40