

**Rövid fúrótokmány Form A, BT 40, Befogási tartomány: 2,5-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303197 2,5-16
GTIN	2050001701268
Árucikk kategória	33W

Leírás**Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.

Tartalom:**Szorítókulcs.****Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	2,5 - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz	103 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW 6
Külső Ø D	57 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 30 µm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal Hatszög 6 mm	627481 6
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40