

Garant**CC.T 060204, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260052 HB7120-1
GTIN	4045197817105
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 060204 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7120-1
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm

Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz