

**Garant****CC.T 09T302, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260056 HB7120-1
GTIN	4045197817112
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CCMT 09T302 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 290 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 290 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Minőség	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz