

Garant**CC.T 09T304, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260058 HB7120-1
GTIN	4045197817129
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz