

**Garant****CC.T 120404, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260064 HB7120-1
GTIN	4045197817143
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 120404 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 290 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 290 m/min
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás	M
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz