

Garant**CCMT 120408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 120408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7120-1

Forgácstörő	VS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz