

Garant**DC.T 070204, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260353 HB7120-1
GTIN	4045197817266
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070204 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	VS
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Minőség	HB7120-1

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz