

Garant**DC.T 11T302, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Árucikk kategória	21G

Leírás

DCMT 11T302 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Minőség	HB7120-1

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz