

**Garant****Zsugorbefogó Form ADB, BT 40 A = 130, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303427 16
GTIN	4045197649430
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm (Ø 6-tól).**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

**Szabvány:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz.,  
zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Külső Ø D	34 mm
Befogó	BT 40 A = 130
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Alapszekrény	354290
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40