

**Ipari széles partvis Arenga-elasztón keverék, Hossz: 400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	087528 400
GTIN	4250560509543
Árucikk kategória	08R

Leírás**Kivitel:**

Seprűfej 24 mm Ø-jű nyél furattal. Közepesen durva és durva szennyeződéshez, nedvességálló.

Műszaki leírás

nedvességálló	igen
Test szélessége	400 mm
Felhasználási terület – Szennyeződés	közepesen durva, durva szennyeződéshez
Test anyaga	Nyeregfa
Nyélrendszer	Nyélfurat
Felszereltség	Arenga-elasztón keverék
Hozzávaló nyél Ø	24 mm
Termék fajtája	Seprű

Tartozék

Seprű-/ szerszámnyél készlet 10 darabos Szár Ø 24 mm	087535 24
--	-----------

Állítható hosszúságú teleszkópos nyél Szár Ø 24 mm	087537 24
Univerzális seprűnyél tartó Hozzávaló nyél Ø 24-28 mm	087539 24-28