

3M**Szigetelőszalag, 15 mm×10 m, Szín: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083652 BLACK
GTIN	4054596613898
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **3M™ Temflex® 165** egy **univerzálisan használható, lágy PVC szigetelőszalag**. Nehezen gyúlékony. Önkioltó, olajnak és oldószereknek jól ellenáll.

Felhasználás:

Szigeteléshez, kötegeléshez, rögzítéshez és színjelöléshez.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Festék	fekete
Szélesség	15 mm
Hossz	10 m
Vastagság	0,15 mm
Gyártó jelölése	3M® Temflex® 165
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %

Eltarthatóság	12 hónap
Szakítószilárdság	2 N/mm
Béléssel	nem
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Felhasználás	Jelölés
Felhasználás	Hőszigetelés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Jelölés
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Hordozóanyag	PVC fólia
Ragasztóerő acélon	0,2 N/mm
Hőálló max.	90 °C
Tágulási képesség	200 %
Terméknév attribútum	15 mm×10 m
Termék fajtája	Ragasztószalag