

**3M****PVC ragasztószalag, Szín: ORANGE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083636 ORANGE
GTIN	2050001712325
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A **3M™ 764i** nem kritikus felhasználási területeken alkalmazható, mint pl. színjelölésekhez vagy kötegeléshez. Korrózióálló, rugalmas, kopásálló, jól illeszkedik, egyszerűen felhelyezhető és nedvességálló.

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Vastagság	0,125 mm
Gyártó jelölése	764i
Szélesség	50 mm
Hossz	33 m

Festék	narancs
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Tágulási képesség	180 %
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	korrózióálló
Különlegesség	nedvességálló
Különlegesség	kopásálló
Hordozóanyag	PVC fólia
Hőálló max.	29 °C
Béléssel	nem
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Szakítószilárdság	2,28 N/mm
Ragasztóerő acélon	0,21 N/mm
Felhasználás	Jelölés
Felhasználás	Lezárás
Felhasználás	Kötegelés
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Termék fajtája	Ragasztószalag