

Garant**Zsugorbefogó Form ADB, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 303410 25 |
| GTIN | 4045197467898 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm (Ø 6-tól).**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Szabvány:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz.,
zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|-------------|
| Ø D ₂ | 44 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 25 mm |
| Külső Ø D | 53 mm |
| Befogó | BT 40 rövid |
| Befogó szabvány | ISO 7388-2 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Alak | ADB |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |

Tartozék

| | |
|--|----------------|
| Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40 | 354225 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Hűtőegység Típus CU1 | 354215 CU1 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1 | 354210 SU1 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |